

Lampa czołowa diodowa Heine ML4® LED - zasilanie mPack UNPLUGGED z transformatorem ściennym, czepiec profesjonalny



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: J-008.31.416

Krótki opis:

Najnowsza lampa czołowa o ultra jasnym oświetleniu współosiowym w technologii LED HQ. Zastosowany system chłodzenia gwarantuje pracę bez żadnych wibracji. Filtr polaryzacyjny dla lepszego kontrastu i redukcji refleksów świetlnych.

Opis produktu

Najnowsza lampa czołowa o ultra jasnym oświetleniu współosiowym w technologii LED HQ. Technologia LED stosowana przez HEINE zapewnia idealnie jednolite i jasne światło z wiernym odwzorowaniem kolorów. Lekka, prosta w obsłudze, o szerokim polu stosowania z dwoma akumulatorami mPack UNPLUGGED zintegrowanymi z czepcem, transformatorem ściennym EN 50 UNPLUGGED i regulacją jasności.

- Całkowita mobilność i swoboda ruchów z akumulatorem bezprzewodowym mPack UNPLUGGED montowanym na czepcu, który może działać do 3,5 h w trybie ciągłym przy maksymalnej jasności. Brak jakichkolwiek kabli wychodzących z czepca.
- Bardzo silne oświetlenie - do 90 000 luxów jasnego, równomiernie rozłożonego na całym polu światła z temperaturą koloru 5.500 Kelvinów. Optymalna jasność zapobiega powstawaniu odbłasków.
- Trwałość diody LED HQ jest szacowana na 50 000 godzin pracy.
- Zwarta i lekka. Zwarta konstrukcja zapewnia przejrzyste i nie zaburzone, współosiowe oświetlenie. Niski ciężar lampy ML4 LED zapewnia komfort nawet podczas długiej pracy.
- Niezwykła łatwość dostosowania światła do potrzeb. Regulacja wielkości pola oświetlenia oraz bezstopniowa regulacja

jasności świecenia. Mała średnica jest odpowiednia dla laryngologów oraz dentystów.

- Zaawansowana, wielowarstwowo powlekana szklana optyka zapewniająca maksymalną jasność.
- Opcja zintegrowanego mocowania lup okularowych serii HR/HRP oraz zamontowania kamery video.
- Możliwość zamocowania filtra polaryzacyjnego do badań kontrastowych oraz filtra żółtego do redukcji zawartości barwy niebieskiej (użyteczny np. w stomatologii).
- Opatentowany system chłodzenia diody, gwarantujący niezbędną ciszę i bezwibracyjną pracę.
- Wskaźnik informujący o stopniu naładowania baterii. Pełne naładowanie w ciągu 2h.
- Inteligentny system ładowania. Ładowanie nie zużywa baterii przedwcześnie.
- Konstrukcja całkowicie zgodna z normami bezpieczeństwa. Wykorzystano technologię litowo-polimerową.
- Wzór zastrzeżony.

Cechy produktu:

Atrybuty produktu: