

Depresor języka do szpatułek 1x użytku Heine z samouwalniaczem 2,5V



Nr Katalogowy B-001.12.305

Depresor zapewnia optymalne oświetlenie jamy ustno-gardłowej, osłona żarówki zapobiega oślepieniu pacjenta podczas badania.

zasilanie: 2,5 V

Depresor zapewnia optymalne oświetlenie jamy ustno-gardłowej, osłona żarówki zapobiega oślepieniu pacjenta podczas badania.

Cechy produktu:

- Technologia ksenonowo-halogenowa XHL. Skoncentrowane światło, idealne oświetlenie jamy ustnej i gardłowej.
- Osłona żarówki. Zapobiega oślepieniu podczas badania.
- Uwalniacz szpatułek. Zużyte szpatułki są usuwane bez kontaktu z rękoma.
- Przystosowany do użytku tylko z jednorazowymi szpatułkami Heine.
- Zasilanie rękojeściami Heine BETA.

