

Lupa okularowa Heine HR 2,5 z i-View w walizeczce (lup, lupy)



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: -

Krótki opis:

Dzięki ruchomemu łącznikowi i-View użytkownik może dostosować kąt deklinacji, rozstaw okularów względem źrenic oraz odległość instrumentów od oczu w zależności od indywidualnych potrzeb.

Opis produktu

Nowa technologia daje większe pole widzenia.

Dzięki ruchomemu łącznikowi i-View użytkownik może dostosować kąt deklinacji, rozstaw okularów względem źrenic oraz odległość instrumentów od oczu w zależności od indywidualnych potrzeb. i-View ułatwia przyjęcie komfortowej i ergonomicznej postawy ciała w czasie pracy.

- **Opcjonalne oświetlenie diodowe LED LoupeLight** jest mocowane bezpośrednio na belce. Pozwala to unosić i regulować oświetlenie niezależnie od lupy okularowej.
- Podczas badania bez powiększenia, lupę okularową można unieść ponad linię wzroku, nie zmieniając przy tym pozostałych ustawień. Jeśli zamocowano oświetlenie diodowe LED LoupeLight, promień świetlny pozostanie dokładnie w tej samej pozycji. Z kolei, lupę okularową można łatwo przywrócić do pierwotnej pozycji.
- Jaśniejszy obraz. Nasza zastrzeżona technologia powlekania soczewek redukuje odbicia światła do 0,3%, zapewniając

jaśniejszy i żywszy obraz w porównaniu do innych lup.

- Ostrzejszy obraz z poprawą kolorów. Kunszt optyki HEINE z achromatycznymi soczewkami wprowadza nowy standard w klarowności, ostrości i kolorystyce obrazu w porównaniu do konwencjonalnych lup galileuszowych.
- Bardzo szerokie, bardzo głębokie pole widzenia. Nowe udoskonalenie w optyce HR (High Resolution) zapewnia bardzo szerokie, w pełni wykorzystywane, wolne od zniekształceń pole widzenia (do 250mm) i dużą głębię ostrości (do 290mm) w celu wyeliminowania nadwyrężenia oczu podczas dłuższej pracy.
- Szczelne i wodoodporne. Wszystkie lupy HR są zabezpieczone przed kurzem i wodoodporne według norm IP65/IEC 60529 (2000) w celu zapewnienia łatwości czyszczenia/dezynfekcji oraz wielu lat pracy bez żadnych problemów.
- Elastyczność w dokładnej regulacji. Niezależna regulacja położenia lewego i prawego okulara pozwala na dokładne ustawienie rozstawu okularów względem rozstawu źrenic. Lupy HR mogą być ustawione w odpowiedni sposób dla optymalnego widzenia przez każdego użytkownika za pomocą 5-ciu różnych pozycji montowania zarówno na ramce okularowej jak i opasce/czepcu, w tym ze specjalnym łącznikiem kątowym.
- Bardzo lekkie. Optyka lup HR waży tylko 42 gramy, co zapewnia użytkownikowi komfort nawet podczas dłuższej pracy.
- Powiększenie 2,5x. Zwiększenie powiększenia powyżej 2x daje więcej, niż liczby wskazują. Lupy HR 2,5x mają idealne właściwości z równowagą pomiędzy stosunkowo dużym powiększeniem, a polem widzenia, głębią ostrości i łatwością używania. Lupy 2,5x są idealnym wyborem do szerokiej gamy zastosowań przez stomatologów, okulistów i chirurgów. Lupy HR 2,5x są najpopularniejszym modelem wśród lup HEINE.
- Idealne do operacji chirurgicznych i zabiegów stomatologicznych.

Cechy produktu:

Atrybuty produktu:

lupy okularowe: HR 2.5/340, HR 2.5/420, HR 2.5/520